HPE JG325A kompatibles QSFP Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4

Produkt-ID: JG325A-ST

Der JG325A-ST ist ein HPE JG325A-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit HPE® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 150m.

Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 850nm

• Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s

• Typ: Multimode

• Anschlusstyp: MPO Anschluss

• Max. Übertragungsentfernung: 150m

• MTBF: 244.610.583 Stunden

• Stromverbrauch: < 1.6 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT HPE JG325A: Funktioniert mit HPE-Switches wie 5900AF, 11908, FlexFabric und anderen

• TECHNISCHE DATEN: 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | Multi Mode | MPO | 850nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 150 m

• PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in HPE Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung.

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Compatible Brand	HPE
	Industrienormen	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	41.25 Gbps
	Max. Übertragungsentfernung	150m [492ft]
	Faseroptiktyp	Multimodus

	Wellenlänge	850nm
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	40 Gbps
	MTBF	244,610,583 hours
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	0.7 in [1.9 cm]
	Produktbreite	4.8 in [12.2 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
	Produktgewicht	1.3 oz [37.5 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	7.2 in [18.4 cm]
	Paketbreite	5.2 in [13.2 cm]
	Pakethöhe	1.9 in [4.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Transceiver
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.