

QSFP+モジュール／HPE製品JG661A互換／40GBASE-LR4準拠光トランシーバ／1270nm - 1330nm／DDM

製品ID: JG661A-ST



JG661A-STは、HPE製JG709A互換のQSFPトランシーバモジュールです。HPE®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。光ファイバケーブルで、40GBASE-SR4準拠40GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で300mの距離に対応します。

技術仕様:

- ・ 波長: 850nm
- ・ 最大データ転送レート: 40Gbps
- ・ タイプ: マルチモード
- ・ 接続タイプ: MPOコネクタ
- ・ 最大転送距離: 300m
- ・ MTBF: 244,610,583時間
- ・ 消費電力: 1.3W以下
- ・ デジタル診断モニタリング(DDM): 対応

この

QSFP+モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

製品の特長

- ・ HPE製JG661Aと100%互換: HPE製スイッチモデルで使用可能 (5900AF, 12902など)
- ・ 技術仕様: 40GBASE-LR4 | 40Gbps | シングルモード (SMF) | LCコネクタ | 1270nm - 1330nm | デジタル診断モニタリング (DDM) | 最大転送距離 10km
- ・ メーカーホスト互換性を検証: HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
- ・ MSA準拠製品のスイッチに対応: アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能 (Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
- ・ ライフタイム保証: モジュール本体をライフタイム保証 (スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	HPE
業界標準	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

性能

最大データ転送速度	40.00 Gbps
最大伝達距離	10 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1270 - 1330 nm
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
MTBF	95,832,027 hours
消費電力 (W)	< 1.3W

コネクタ

コネクタA	1 – SFPスロット
コネクタB	1 – 光ファイバー LC 2芯

物理的特徴

製品縦	1.8 cm [0.7 in]
製品横	12.2 cm [4.8 in]
製品高さ	0.8 cm [0.3 in]
製品重量	49 g [1.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	18.5 cm [7.3 in]
パッケージ横	13.3 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	4.9 cm [1.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	118.0 g [4.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – QSFP+ トランシーバ
---------	------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。