

45 cm einrastendes SATA-Kabel

Produkt-ID: LSATA18



Das SATA-Kabel LSATA18 verfügt über zwei einrastbare 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die einrastenden Anschlüsse rasten beim Anschließen an einen geeigneten (einrastenden) SATA-Port ein, gewährleisten so eine feste, sichere Datenverbindung und verhindern eine versehentliche Trennung der Verbindung.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

Dieses 45 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 2x Einrastbare SATA-Anschlüsse
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 45 cm Kabellänge

Leistung

Garantiebestimmung
n Lifetime

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A SATA (7-polig, Daten)

Steckverbinder B SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe Rot

Steckverbinderart Einrastend

Kabellänge 18.0 in [45.7 cm]

Produktlänge 18.0 in [45.7 cm]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 0.5 oz [14.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 0.7 oz [20.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 45,7 cm einrastendes SATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

