

Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

ID prodotto: LSATARND12



Il cavo latching SATA arrotondato da 30 cm LSATARND12 è un cavo SATA 6 Gbps di alta qualità che presenta un design arrotondato in grado di migliorare il flusso d'aria all'interno del case di un computer o un server in virtù di una minore resistenza al passaggio dell'aria attorno al cavo che assicura un migliore raffreddamento e ottimizza le prestazioni del sistema. Questo cavo resistente è dotato anche di connettori latching che si bloccano quando vengono collegati a una porta SATA (di latching) di supporto, garantendo sempre una connessione dati comoda e protetta e evitando scollegamenti involontari. Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di server, array di dischi SATA e sottosistemi di archiviazione
- Compatibile con dischi rigidi Serial ATA, CD-RW, DVD e altri dispositivi

Caratteristiche

- Cavo arrotondato con connettori latching diretti
- Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
- Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo guaina cavo	PVC

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	SATA (7 pin, dati)
Connettore B	SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza cavo	12.0 in [30.5 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	0.4 in [10.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	0.3 oz [8.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [9.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.5 oz [13.0 g]

Contenuto



della
confezione

Incluso nella
confezione

Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

