

60cm SATA Kabel mit Lasche - Serial-ATA Kabel rund - Rot

Produkt-ID: LSATARND24



Das 60 cm lange, einrastende runde SATA-Kabel LSATARND24 ist ein hochwertiges SATA-6-GBit/s-Kabel mit runder Form für eine bessere Luftzirkulation im Computer- oder Servergehäuse durch geringeren Widerstand gegenüber der um das Kabel zirkulierenden Luft. Damit trägt das Kabel zu optimaler Kühlung für optimale Systemleistung bei. Dieses strapazierfähige Kabel verfügt auch über einrastende Anschlüsse, die beim Anschließen an einen geeigneten (einrastenden) SATA-Port einrasten und so eine feste, sichere Datenverbindung gewährleisten und versehentliche Trennungen der Verbindung verhindern. Mit lebenslanger Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden von Servern, SATA-Laufwerk-Arrays und Speicher-Untersystemen
- Kompatibel mit seriellen ATA-Laufwerken, CD-RWs, DVDs und anderen Geräten

Merkmale

- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken
- Entspricht SATA-6-GBit/s-Spezifikationen
- Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Anschlüssen

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktlänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktbreite	0.4 in [10.0 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5.0 mm]
Produktgewicht	0.4 oz [12.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [8.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [17.0 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 60 cm rundes einrastendes SATA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

