

60cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Productcode: LSATARND24



De ronde, vergrendelbare LSATARND24 SATA-kabel is een hoogwaardige kabel van 6Gbit/s. Het ronde ontwerp zorgt voor een betere luchtstroom in de behuizing van de computer of server, doordat de kabel minder weerstand biedt als er lucht langs stroomt. Dit zorgt dan weer voor een optimale koeling en daarmee voor betere systeemprestaties. Deze duurzame kabel is ook voorzien van vergrendelbare connectoren, die de aansluiting op een (tevens vergrendelbare) SATA-poort vastzetten en voorkomen dat de verbinding per ongeluk verbreekt. Dit zorgt voor een nauwsluitende, solide dataverbinding. Met levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor het aansluiten van servers, SATA-opslagarrays en opslagsystemen
- Compatibel met SATA harde schijven, CD-RW/DVD-drives en andere apparaten

Eigenschappen

- Ronde kabel met rechte vergrendelbare aansluitingen
 - Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
 - Voldoet aan de SATA-specificaties van 6 Gbit/s
-

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Connector(en)

Connector A	SATA (7-polig, data)
Connector B	SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Vergrendelbaar
Draaddikte	30 AWG
Kabellengte	24.0 in [61.0 cm]
Lengte product	24.0 in [61.0 cm]
Breedte product	0.4 in [10.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [5.0 mm]
Gewicht product	0.4 oz [12.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.3 in [8.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [17.0 g]

Wat wordt er meegeleverd



Meegleverd

60cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

