

ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック／ケーブル長2m／4桁ダイヤル錠／標準セキュリティスロット搭載機器に対応／ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック

製品ID: LTLOCK4D



ノートパソコン、ドックその他機器の盗難を防止するケーブルロック。稼働域が広く、機器を施錠した状態でも作業に必要な動きを妨げません。暗証番号をリセットできる4桁ダイヤル式のロックは、オフィスでも携帯用としても便利に使える盗難防止ソリューションです。

このロックケーブルは回転ヒンジを使用しており、ノートパソコンやドックなどの機器を施錠したまま自由に動かすことができます。ヒンジは2方向の動きに対応しており、ロックヘッドまわりで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。

ダイヤルの暗証番号は簡単にリセットが可能です。覚えやすい数字を設定し、頻繁に変更して暗証番号の漏洩を防ぐことができます。

この2mケーブルロックは、どこで仕事をする場合でも、ノートパソコン等機器の盗難防止に役立ちます。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いさまざまな環境に適しています。本製品は、標準スロット(ケンジントンスロット)を備えた機器に対応しています。

携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤル式ポータブルロックは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 外出先でノートパソコンの盗難を防止。必要に応じて暗証番号を変更
- ・ セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール
- ・ 人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保
- ・ 店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止に最適

製品の特長

標準スロット互換防犯ロック: 簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブルを使用(ビニールコーティング)。標準スロット(ケンジントンススタイル)対応16mm径ロックヘッド付き2mワイヤーロック。30kg強度テストをクリア

4桁ダイヤルロック: リセット可能、10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック。錠まわりで回転し、タイトなスペースでもアクセスしやすい回転ヒンジ

互換性: 標準セキュリティスロット対応。HP、Lenovo、Acer、Asusなどのノートパソコンはじめ、デスクトップPC、モニター、ドッキングステーションなど、標準スロット(ケンジントンスロット)搭載の各種機器で使用可能

擦り傷を防止: 薄型デバイスをフラットに置いた状態で標準スロットとロック先端の位置が揃う設計により、スロットへの損傷を防止。擦り傷を防ぐバンパースペーサー付き

StarTech.comの利点: 盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)と併用し、さまざまな平面に装置を固定

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
Compatible Lock Slot	ケンジントンスロット

特記 / 必要条件

注意	このロックケーブルは、業界標準のKensingtonスロット(K-Slot)に対応しています。Wedgeロック対応の機器とは互換性はありません。
----	--

物理的特徴

色	シルバー、ブラック
エンクロージャタイプ	亜鉛合金
製品縦	2.0 m [6.6 ft]
製品横	5.5 cm [2.2 in]
製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
製品重量	128.0 g [4.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.8 cm [6.6 in]
パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.8 cm [1.1 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 138.0 g [4.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m 4桁ダイヤル式ロック
	1 - 面ファスナーストラップ
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。