

USB-C 10Gbps - M.2 NVMe SSD ケース NVMe規格PCIe接続M.2 SSDアルミケース 防塵防水機能(IP67準拠)  
読み書き速度1GB/s 対応外形サイズ2230/2242/2260/2280 TB3互換 Mac & Windows対応

製品ID: M2E1BRU31C



NVMe PCIe接続M.2 SSDケース。USB-CまたはThunderbolt  
3搭載デバイスで、耐久性と機動性に優れた高性能データストレージソリューションを提供します。

この外付けSSDケースでは、M.2 NVMeドライブの高速性能を活用することができます。USB 3.1 Gen 2  
の読み込み・書き込み速度(10Gbps)に対応し、これは従来のM.2  
SATAおよびハードドライブケースの2倍にあたる性能です。この外付けSSDケースでは、M.2  
NVMeドライブの高速性能を活用することができます。USB 3.1 Gen 2  
の読み込み・書き込み速度(10Gbps)に対応し、これは従来のM.2 SATAおよびハードドライブケースの2倍にあたる性能です。

アルミ製のファンレスケースには、ドライブから動作熱を逃すサーマルパッドが内蔵されています。ノイズを発生させずに最適な動作温度を  
保ちます。

このNVMe PCI Express接続M.2 SSDケースはIP67定格に準拠しています。防水と防塵の両方に対応し、不測の事態に備えます。

野外での作業や、工事現場、製造現場や工場などでの使用に最適なソリューションです。

タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなど、USB Type-C または Thunderbolt  
3ポート搭載のホスト各種で使用可能です。USB 3.1 Gen  
1とも下位互換性があり、オフィスその他の環境で便利に使えるソリューションです。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提  
供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取り  
ながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規  
格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し  
、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

## 認証、レポート、互換性





## 用途

- ・ 外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス
- ・ データ移行などのタスクに最適な高速スピード
- ・ 工事現場、製造現場、工場など、埃が多い環境での業務に最適
- ・ データ回復、バックアップ、保守作業用の高性能ポータブルストレージとして使用

## 製品の特長

・ 高性能 M.2 NVMeストレージ: PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能

・ 頑丈 & ポータブル: サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能

・ 幅広いドライブ互換性: M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital (WD)、HP、Intel SSDなど

・ 幅広いホスト互換性: USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0) またはThunderbolt 3 (TB3) と互換のUSB-Cケーブル (50cm) 付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降) 対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース

・ 簡単導入: しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属

## ハードウェア

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 保証に関する方針 | 2 Years                    |
| インターフェース | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)    |
| バス型      | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)    |
| ドライブ数    | 1                          |
| ドライブサイズ  | 22 mm - M.2 NVMe           |
| ドライブタイプ  | M.2 (PCIe、NVMe、M-Key、NGFF) |
| ドライブ実装   | 固定式                        |
| 対応ドライブ高さ | 2230                       |
|          | 2242                       |
|          | 2260                       |

2280

チップセットID JMicron – JMS583

#### 性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 最大データ転送速度          | 10 Gbps                           |
| タイプおよび定格           | USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s         |
| UASPサポート           | あり                                |
| TRIM対応             | あり                                |
| 4Kn Support        | あり                                |
| S.M.A.R.T. Support | なし                                |
| タイプおよび定格           | NVMe (PCIe Gen 3)                 |
| 一般仕様               | M.2 SATAおよびAHCIベースのSSDには対応していません。 |
| MTBF               | 50,000時間                          |

#### コネクタ

|          |  |
|----------|--|
| ドライブコネクタ | 1 – M.2 (PCIe、M-Key、AHCI/NVMe、NGFF)      |
| ホストコネクタ  | 1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 2, 10Gbps) |

#### ソフトウェア

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| OS互換性 | OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 |
|-------|-------------------------|

#### 特記 / 必要条件

|    |   |
|----|---|
| 注意 | Windows 7以前のバージョンでは、USBストレージデバイスでTRIMおよびUASをサポートしていません。 |
|----|---|

#### インジケータ

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| LEDインジケータ | 1 – 電源 / 点滅: 読み込み・書き込み中 |
|-----------|-------------------------|

#### 電源

|      |       |
|------|-------|
| 電源   | バスパワー |
| 入力電圧 | 5 VDC |
| 出力電圧 | 5 VDC |

#### 環境条件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | 5° C to 35° C (41° F to 95° F)    |
| 保存温度 | -20° C to 50° C (-4° F to 122° F) |
| 湿度   | 湿度: 20% ~ 80% RH                  |

物理的特徴

|            |                  |
|------------|------------------|
| 色          | ブラック             |
| エンクロージャタイプ | アルミ              |
| ケーブル長      | 52 cm [20.5 in]  |
| 製品縦        | 4.5 cm [1.8 in]  |
| 製品横        | 10.5 cm [4.1 in] |
| 製品高さ       | 1.4 cm [0.6 in]  |
| 製品重量       | 164.0 g [5.8 oz] |

パッケージ情報

|                |                  |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量        | 1                |
| パッケージ縦         | 17.5 cm [6.9 in] |
| パッケージ横         | 14.4 cm [5.7 in] |
| パッケージ高さ        | 3.2 cm [1.3 in]  |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 250.0 g [8.8 oz] |

箱に含まれているもの

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| パッケージ内容 | 1 - NVMeケース             |
|         | 1 - 52cm USB-C ケーブル     |
|         | 1 - ドライブマウント用スタンドオフ スペア |
|         | 1 - トルクスドライバー           |
|         | 1 - ゴム足                 |
|         | 1 - クイックスタートガイド         |

Warranty Information

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 整備品2年保証 |
|----------|---------|

\* 製品の的外観や仕様は予告なく変更する場合があります。