

15m Cat5e RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel - Schwarz

Produkt-ID: M45PAT15MBK



Das Cat5e-Patchkabel M45PAT15MBK (15 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantlung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel farbcodieren können. Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat 5e-Patchkabel auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelschäden reduziert, die anderenfalls die Netzwerkleistung beeinträchtigen können. Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. 100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt. 24-AWG-Kabel Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,6 mm dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, zu Geräteschäden und möglicherweise Brände führen können. 50-Mikron-Goldstecker Dieses vergossene Patchkabel bietet hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlust aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose
- Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Ethernet-Netzwerkgeräte um 15 m

Merkmale

- Vergossene RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 24AWG-Kupferkabel

Hardware

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Anzahl von Leitern | 4 Pair UTP |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Feuerwiderstandsklasse | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck) |
| Kabeltyp | Vergossen |
| Verkabelungsstandard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |

Leistung

| | |
|----------------|-----------------|
| Kabelnennwerte | CAT5e - 350 MHz |
|----------------|-----------------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|-----------|
| Steckverbinder A | 1 - RJ-45 |
|------------------|-----------|

Steckverbinder B 1 - RJ-45

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|----------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Drahtstärke | 24 AWG |
| Leitungstyp | Feindrähtiges Kupfer |
| Kabellänge | 49.2 ft [15 m] |
| Produktlänge | 49.2 ft [15 m] |
| Produktbreite | 0.5 in [1.2 cm] |
| Produkthöhe | 0.5 in [1.3 cm] |
| Produktgewicht | 16.7 oz [474 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 13.0 in [33.0 cm] |
| Paketbreite | 10.0 in [25.5 cm] |
| Pakethöhe | 1.3 in [32.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.3 lb [0.6 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 15 m-Cat5e-Patchkabel - schwarz |
|--------------------|-------------------------------------|

Garantieinformationen

| | |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.