

TV-Wagen - TV Ständer mit Rollen für 37-70 Zoll VESA-Displays (70kg) - TV-Ständer mit Regal & Ablagefach - Dreh-/Neigbares Display - Universal-TV-Halterung auf Rädern

Produkt-ID: MBLTVSTNDEC



Dieser mobile TV-Ständer ermöglicht es Ihnen, ein mobiles Mediencenter mit Displays von 37 bis 70 Zoll und bis zu 70 kg zu erstellen, das es Ihnen erleichtert, Ihre AV-Geräte zwischen verschiedenen Klassenzimmern, in Büros oder Lernumgebungen zu transportieren. Für mehr Stabilität und Sicherheit wurde der mobile Wagen mit einer Basis von 0,92 m x 0,70 m entwickelt.

Der mobile TV-Ständer mit Halterung passt sich an die jeweilige Einrichtung in Ihrem Büro an. Sie können den Betrachtungswinkel um 0/+5° neigen, um die Umgebung optimal zu nutzen, Blendungen zu reduzieren und das Display für Hoch- oder Querformatausrichtungen um -90°/+90° zu drehen.

Dieser universelle, mobile Gerätewagen bietet eine leicht zugängliche Ablage für Geräte mit einem Gewicht von bis zu 5 kg und ein Ablagefach hinter dem Fernseher, das ideal zur Aufbewahrung von Geräten wie Stromleisten oder Mediaplayern geeignet ist. Um Störungen mit größeren Displays im Hochformat zu vermeiden, ragt die Geräteablage an der Rückseite heraus.

Durch die robuste Konstruktion des strapazierfähigen TV-Ständers eignet er sich ideal für gewerbliche Anwendungen, Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufige Standortwechsel der Geräte. Darüber hinaus ist er mit 4 Polyurethan-Laufrollen ausgestattet, die mit einem Pedal verriegelbar sind und für eine reibungslose Bewegung über verschiedene Arten von Böden/Teppichen sorgen, während Kratzer auf Oberflächen vermieden werden. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel organisiert und unsichtbar sind. Die Kabel werden durch die Säulen geführt, wobei die Einstiegspunkte unterhalb des Aufbewahrungsfachs liegen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einfacher Transport zwischen Konferenzräumen, Klassenzimmern oder anderen Bereichen
- Teilen Sie Ihre Mediengeräte und reduzieren Sie so die Kosten
- Richten Sie bei besonderen Veranstaltungen ein stationäres Display ein
- Richten Sie in Bereichen, in denen keine Wandmontage möglich ist, ein permanentes Display ein

Merkmale

- HOCHBELASTBARER MOBILERER TV-WAGEN: Mobiler TV-Wagen für Bildschirme von 37-70 Zoll (154 lb/70 kg); 4 leichtgängige, feststellbare Polyurethan-Rollen zur Vermeidung von Schleifspuren; stabile Unterlage aus Stahl zur Vermeidung von Kippen
- EINFACH ANPASSBAR :Beweglicher TV-Ständer/Wagen auf Rollen, positioniert die Mitte des Bildschirms in einer Höhe von 137 cm vom Boden; die Neigung von 0/+5 Grad; +/-90 Grad ermöglicht eine einfache Einstellung des Bildschirms/Flachbildschirms im Hoch- oder Querformat
- GERÄTEREGAL und -AUFBEWAHRUNG: Mobiler TV-Ständer mit einem einzigen Regal, das Geräte (Mediaplayer, Laptop usw.) bis zu 5 kg unterstützt, und einem geschlossenen Fach hinter dem Fernseher zur Aufbewahrung von Geräten wie Stromschienen/Mediaplayer | Regalgröße 42 x 29 cm
- DISPLAY-KOMPATIBITÄT: Die universelle LCD/LED-TV-Halterung unterstützt Fernseher und interaktive Displays; kompatibel mit Marken wie LG, Samsung, Sony und Sharp; unterstützt die VESA-Muster 200 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400 inkl. Schrauben/Abstandhalter
- ORGANISIEREN SIE IHREN PRÄSENTATIONSWAGEN: Der mobile Fernsehwagen verfügt über eine integrierte Kabelführung, damit die Kabel durch jede Säule organisiert bleiben; ein geschlossenes Fach zum Verstecken der Geräte; inkl. Halter für Kabelclips und wiederverwendbare Kabelclips zur Organisation des Aufbaus

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl der
unterstützten Displays 1

Montageoptionen Mobiler Wagen

VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x300 mm
	350x350 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600X200 mm
	600x400 mm

Leistung

Minimale Bildschirmgröße	37"
Maximale Bildschirmgröße	70"
Geeignet für Curved Display	Ja
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Nein
Neigung	0° / +5°
Displayrotation	90°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	27.6 in [70.2 cm]
Produktbreite	36.2 in [92.0 cm]
Produkthöhe	62.8 in [159.5 cm]
Produktgewicht	52.5 lb [23.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	34.2 in [86.9 cm]
Paketbreite	3.4 ft [1.0 m]
Pakethöhe	6.1 in [15.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	56.0 lb [25.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Basis
	4 - Rollen
	2 - Basissäulen
	2 - Obere Säulen
	1 - Geräteregal
	2 - Regalhalterungen
	1 - Vordere Halterungsabdeckung
	1 - VESA-Halterungsplatten
	1 - Hintere Halterungsabdeckung
	2 - VESA-Verlängerungssarme (L)
	2 - VESA-Verlängerungssarme (R)
	4 - Kabelabdeckung
	8 - M8x20mm Schrauben
	8 - M6x8mm Schrauben
	16 - Schrauben M6x12 mm
	1 - Schraube M6x18mm
	8 - M8x8mm Schrauben
	5 - Halter Für Kabelklemmen

5 - Kabel-Clips

1 - Schraubenschlüssel (M6)

1 - Schraubenschlüssel (M10)

1 - Sechskantschlüssel, 4 mm

1 - Sechskantschlüssel, 5 mm

4 - M5x14mm Schrauben

4 - M6x14mm Schrauben

4 - M6x30mm Schrauben

4 - M8x30mm Screws

4 - M8x50mm Schrauben

4 - Unterlegscheiben

8 - Kleine Abstandhalter

1 - Große Abstandhalter

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

