

Micro HDMI – VGA変換ディスプレイアダプタ スマートフォン/Ultrabook/タブレット対応 1920x1080

製品ID: MCHD2VGAA2



Micro HDMI®をVGAに変換するビデオアダプタ。本製品を使えば、Micro HDMIコネクタ経由でスマートフォンやタブレットをVGA対応ディスプレイ デバイス(テレビ、モニタ、プロジェクター)に接続できます。Micro HDMI®ソースから出力される2チャンネル アナログオーディオにも対応しています。本Micro HDMI – VGA変換アダプタは、プレゼンテーション、ドキュメント、ワークシート等ユーザが作成したコンテンツをVGAプロジェクターやモニタに表示するのに適しています。

本アダプタは多目的用途に利用でき、ハイデフ出力に対応しています。HDTVでは1080p、コンピュータ用VGAモニタでは1920x1080の解像度まで表示可能です。

認証、レポート、互換性



用途

- スマートフォンやタブレットを会議室、ホテル、オフィス、または自宅にあるVGAプロジェクターやディスプレイに接続

製品の特長

- 最大1920x1080の出力解像度をサポート
- 使いやすく、ソフトウェアは不要
- コンパクトで軽量、携帯性に優れたデザイン
- テレビやプロジェクターを含むあらゆるVGAディスプレイに対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	Micro HDMI
AV出力	3.5mmステレオミニ
	VGA
オーディオ	あり
業界標準	HDMI®、HDCP

性能

最大アナログ解像度	1920x1080
最大デジタル解像度	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
対応解像度	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネル
MTBF	1,332,330時間

コネクタ

コネクタタイプ	1 – Micro USB Type-B [5ピン]
コネクタA	1 – Micro HDMI [19ピン]
コネクタB	1 – VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
	1 – 3.5mmステレオミニ(3極)

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%~85%RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	175 mm [6.9 in]
製品縦	25.0 cm [9.8 in]
製品横	6.6 cm [2.6 in]

製品高さ 4.2 cm [1.7 in]

製品重量 28.0 g [1.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 17.8 cm [7.0 in]

パッケージ横 8.1 cm [3.2 in]

パッケージ高さ 2.5 cm [1.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 62.0 g [2.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 – Micro HDMI® – VGAアダプタコンバータ

Warranty Information

Warranty 整備品3年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

