

10GbE Fiber Ethernet Media Converter voor 10Gbps Netwerk - NBASE-T SFP naar RJ45 - Multigigabit Singlemode/Multimode Glasvezel naar Koper Ethernet Netwerk Bridge

Productcode: MCM10GSFP



Deze Ethernet glasvezel mediaconverter biedt een eenvoudige, voordelige manier om uw netwerk via glasvezel te verlengen, met de door u gewenste SFP+. Het converteert een koperen RJ45 Ethernet-verbinding naar 10Gbps of 1Gbps glasvezel, om uw netwerk uit te breiden over langere afstanden of werkstations aan te sluiten op switches.

De RJ45 naar glasvezel mediaconverter is een voordelige manier om uw Ethernet-netwerk via een glasvezel backbone op verder gelegen apparaten aan te sluiten. De converter heeft een open SFP+ sleuf die een MSA-conforme 10 Gigabit SFP+ of 1 Gigabit SFP+ ondersteunt, naargelang uw configuratie (single-mode/multi-mode) en afstandseisen.

De 10Gb glasvezel mediaconverter ondersteunt auto-negotiation en biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden op bestaande netwerken en apparaten, waardoor u het gebruik en de prestatie van verouderde apparatuur kunt maximaliseren.

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW

- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-SX
- 1000BASE-LX

De onbeheerde glasvezel mediaconverter heeft een standalone design met eenvoudige en snelle plug & play-installatie.

Overwin de afstandsbeperkingen van traditionele netwerkkabels met StarTech.com glasvezel mediaconverters. Onze converters verbinden verschillende typen netwerkkabels en helpen u bij de verlenging van netwerken tussen gebouwen en over langere afstanden. Of u nu een netwerkverbinding van 550 m of 40 km moet verlengen, wij kunnen u helpen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Universiteitsterreinen
- Bedrijven
- Overheidsinstellingen
- Stadiums
- Plaatsen waar netwerktoegang noodzakelijk is

Eigenschappen

- GLASVEZEL ETHERNET MEDIACONVERTER: Verlengt en converteert 10Gbps/1Gbps glasvezel naar RJ45 koper; ondersteunt multi-mode & single-mode glasvezel verbindingen en vele verschillende glasvezelprotocollen afhankelijk van de gebruikte SFP+ module
- OP AFSTAND TE BEDIENEN: Plug & play voor koper naar glasvezel of glasvezel naar koper Ethernet netwerkconversie met open SFP/SFP+ sleuf voor elke MSA-conforme SFP+ module; kan door niet-technisch personeel worden bediend
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 10Gbps; 1Gbps; 10GBASE-T; 1000BASE-T; Unmanaged; LFP; SMF & MMF; Full Duplex; RJ45; Monteerbaar; Inclusief Power adapter; Open SFP/SFP+

- **BETROUWBAAR EN DUURZAAM DESIGN:** Externe stalen behuizing met ESD overspanningsbeveiliging; bescherming tegen contact- en luchtontlading. MTBF-classificatie: meer dan 38.400 uur
- **GETEST EN BEWEZEN:** Deze multigigabit mediaconverter heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning van StarTech.com zodat alle tijdzones worden ondersteund.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
PoE	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-LW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-R
	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	IEEE 802.3 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Prestaties

Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
Glasvezelmodus	Full-Duplex

	Beheer op afstand mogelijk	Nee
	Compatibele netwerken	10 Gbps
	Auto-Negotiation	Ja
	Auto MDIX	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
	MTBF	38.400 uur
Connector(en)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - SFP+
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsstroom	2.5A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°C)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
	Vochtigheid	10% ~ 90%
Fysieke eigenschappen		

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.8 in [12.2 cm]
Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
Gewicht product	8.5 oz [242.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.1 in [20.5 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	3.1 in [7.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Glasvezel Converter
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.