

30cm Micro SATA auf SATA mit S-ATA Stromadapter Kabel

Produkt-ID: MCSATAF12S



Das 30 cm Micro SATA-auf-SATA-Adapterkabel MCSATAF12S von StarTech.com verfügt über eine SATA-Standarddatenbuchse und einen SATA-Stromanschlussstecker an einem Ende und eine Micro SATA-Buchse am anderen Ende. Damit lässt sich ein 1,8-Zoll-Solid-State-Laufwerk (SSD) auf die gleiche Weise an einen Computer anschließen wie eine normale Formfaktor-SATA-Festplatte. Der Micro SATA/SATA-Adapter unterstützt sowohl 3,3-V- als auch 5-V-SSD-Laufwerke und mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der
Kabelummantelung

PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung



	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	Micro SATA (16-polig, Daten und Strom)
	Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)
		SATA-Strom (15-polig)
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Rot
	Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
	Produktgewicht	0.6 oz [18.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinformationen		
	Package Length	5.0 in [12.6 cm]
	Package Width	0.5 in [12.0 mm]
	Package Height	8.6 in [21.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [18.0 g]
<hr/>		
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	30 cm Micro SATA-auf-SATA mit SATA-Stromadapterkabel
<hr/>		

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

