

2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker

Produkt-ID: MDISP2M



Das 2 m lange Mini-DisplayPort™ 1.2-Kabel MDISP2M hat 2 Mini-DP-Anschlüsse (Stecker) und ist eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von jeglichen Mini-DisplayPort-fähigen Laptops (einschließlich Mac®-Produkte) an einen mit einem Mini-DisplayPort-ausgestatteten Monitor.

Das mDP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiunterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDISP2M mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Mini DisplayPort-Laptop oder -Desktop an ein Mini DisplayPort-kompatibles Display an

Merkmale

- MINI DISPLAYPORT 1.2 KABEL: Dieses 2 m Mini DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K Video

(3840x2400p 60 Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8-Kanal-Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzise Zeitsteuerung des Audiokanals und 3D Stereo (2560x1600p 120 Hz)

- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS-Steckverbinder mit flexibler PVC-Zugentlastung und -Ummantelung verhindern Ausfransen oder Schäden durch Biegungen oder raue Behandlung; Metall-Untergerüst zum Schutz gegen EMI Funkstörung; Mini DisplayPort Kabel funktioniert mit Thunderbolt 2 Anschlüssen
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- **TECHNISCHE DATEN:** 2 Meter | Schwarzes Mini DP Kabel | DisplayPort v1.2 | mDP Stecker auf MDP Stecker-Kabel | 30 AWG | PVC-Kabelummantelung, ABS-Steckverbinderabschirmung | Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
-------------------------	------------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade

Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktgewicht	2.3 oz [64 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [75 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2m Mini DisplayPort 1.2 Kabel - St/St
--------------------	---------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

