

1.8m Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Kabel - Mini DP auf Mini DP Monitorkabel - arbeitet mit Thunderbolt 2 - M/M

Produkt-ID: MDISPLPORT6



This Mini DisplayPort™ 1.4 cable features 2 Mini DP male connectors, and offers a dependable solution for connecting any Mini DisplayPort-enabled laptop (including Mac® family of products) to a Mini DisplayPort-equipped monitor.

The mDP cable supports high resolutions of up to 8k (7680 x 4320) @ 60Hz with a maximum HBR3 bandwidth of 32.4 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

Ensures reliable performance and proper display of digitally protected content, with support for both HDCP and DPCP.

Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple®) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DisplayPort Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your Mini DP compatible displays.

Please note: This is not a Thunderbolt cable, and therefore does not work for Thunderbolt peripherals (displays, docks, drive enclosures, audio interfaces, etc).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Mini DisplayPort-Laptop oder -Desktop an ein Mini DisplayPort-kompatibles Display an

Merkmale

- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und Zuverlässigkeit; überlegene EMI Abschirmung mit doppelseitiger Kupferfolie für höhere Video/Audioqualität; mDP Kabel ist rückwärtskompatibel mit DP1.1
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Robuste ABS Stecker mit flexibler PVC-Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen oder Beschädigungen; Metall-Unterstruktur des Steckers bietet EMV Abschirmung; Mini DisplayPort Kabel arbeitet mit Thunderbolt 2 Anschlüssen
- ANWENDUNGEN: Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenzimmer und Laptop (mit TB2/Mini-DP-Anschluss), UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Apple MacBook Pro/Air, MS Surface Pro 1-6; HINWEIS: Das ist kein Thunderbolt Kabel und arbeitet nicht mit TB Geräten
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und Zuverlässigkeit; überlegene EMI Abschirmung mit doppelseitiger Kupferfolie für höhere Video/Audioqualität; mDP Kabel ist rückwärtskompatibel mit DP1.1
- SPEZIFIKATIONEN: 1.8 Meter; Schwarzes Mini DP Kabel; DisplayPort v1.2; mDP Stecker auf mDP Stecker Kabel; 32 AWG; PVC Kabel Mantel, ABS Stecker Gehäuse; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht; Protokolle: HBR2, MST, GTC; Unterstützt auf Lebenszeit

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
e

Leistung

Max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0~75% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.8 mm]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.4 in [11.4 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.3 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [60 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.9 in [20.0 cm]
Paketbreite	8.7 in [22.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 oz [68.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 6ft Mini DisplayPort Cable - M/M
--------------------	--------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

