

## Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Produkt-ID: MDP2DPDVHD



Der Mini DisplayPort® auf DisplayPort®, DVI- oder HDMI®-Multifunktionsadapter MDP2DPDVHD konvertiert einen Mini DisplayPort-Eingang (mDP®) in DisplayPort-, DVI- oder HDMI-Ausgangssignale - alles in einem einzelnen kompakten Adapter.

Mit diesem Multifunktions-Adapter können beinahe alle Displays an Ihren mit Mini DisplayPort ausgestatteten Computer oder Mac anschließen. Dadurch ist er eine perfekte Lösung für Unternehmensumgebungen mit verschiedener Display-Hardware und spart Kosten, da keine neuen kompatiblen Displays erworben werden müssen. Dieser vielseitige mDP-Adapter mit seiner Plug-and-Play-Lösung, die keine Software und keinen Treiber benötigt, eignet sich für eine schnelle und einfache Installation ohne zusätzlichen Aufwand. Dieser Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für jedes MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Gerät mit mDP.

Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Verwenden Sie Ihre bestehenden DVI-, HDMI®- oder DisplayPort®-Monitore mit einem neuen Mini DisplayPort®-Gerät
- Perfekt für IT-Profis auf der Suche nach Möglichkeiten zum Anschließen verschiedener Display-Hardware an Mini DisplayPort-Computer

## Merkmale

- Konvertierung von Mini DisplayPort auf DisplayPort, HDMI oder DVI
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 für DisplayPort und 1920 x 1200 für HDMI/DVI
- Keine Software oder Treiber erforderlich
- Kompaktes Design
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

---

## Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DisplayPort - 1.2
	HDMI - 1.4
	DVI-D - Single-Link
Audio	Ja

---

## Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	DisplayPort: 2560x1600 DVI/HDMI; 1920x1200
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound

HDMI - 7.1 Channel Audio

DVI - No Audio Support

**Steckverbinder**

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - HDMI (19-polig)

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	5.9 in [150 mm]
Produktlänge	10.0 in [25.4 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	1.7 oz [49.0 g]

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	5.1 in [12.9 cm]
Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]

**Versandgewicht** 2.0 oz [56.0 g]  
(Verpackung)

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten 1 - MDP-auf-DP/DVI/HDMI-Adapter

---

**Garantieinformationen**

**Warranty** 3 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

