

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Product ID: MDP2DPDVHD



L'adaptateur multifonction Mini DisplayPort® vers DisplayPort®, DVI ou HDMI® MDP2DPDVHD convertit une entrée Mini DisplayPort (mDP®) en signaux de sortie DisplayPort, DVI ou HDMI. Tout cela en un seul adaptateur compact.

Cet adaptateur multifonction a la capacité unique de connecter presque tout type d'écran à votre PC ou Mac Mini DisplayPort, offrant la solution idéale pour les environnements professionnels dotés de divers écrans et évitant les frais liés à l'achat de nouveaux écrans pour garantir la compatibilité. Solution d'installation plug-and-play qui ne requiert aucun logiciel ni pilote, cet adaptateur Mini DisplayPort polyvalent permet une connexion rapide et facile pour une praticité maximale.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Utilisez vos écrans DVI, HDMI® ou DisplayPort® existants avec un appareil Mini DisplayPort® récent
- Parfait pour les professionnels des TI recherchant une solution pour la connexion d'écrans divers à des ordinateurs DisplayPort

Features

- Adaptez le Mini DisplayPort en DisplayPort, HDMI ou DVI
- Design compact
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560x1600 avec DisplayPort, 1920x1200 avec HDMI/DVI
- Aucun logiciel/pilote requis
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passive
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	HDMI - 1.4
	Sortie AV	DVI-D - Single-Link
	Sortie AV	DisplayPort - 1.2
	Prise en charge audio	Yes
Performance	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Résolutions numériques max.	DisplayPort: 2560x1600 DVI/HDMI; 1920x1200
	Spécifications audio	Son surround 5.1
	Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
Connecteur(s)	Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 pin)
	Connecteur B	DisplayPort (20 pin)
	Connecteur B	HDMI (19 pin)
	Connecteur B	DVI-D (25 pin)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~85 %
Caractéristiques physiques	Couleur	Black

Type de boîtier	Plastic
Longueur de câble	5.9 in [1.5 cm]
Longueur du produit	10.0 in [2.5 cm]
Largeur du produit	1.7 in [44.000 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.100 mm]
Poids du produit	1.7 oz [49.000 g]

Informations d'emballage	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.0 in [0.100 mm]
	Poids brut	2.0 oz [57.000 g]

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Adaptateur MDP vers DP/DVI/HDMI
-------------------	-----------------------	---------------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

