

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/1m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/DP 抜け防止機構付き/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル

製品ID: MDP2DPMM1MW



Mini DisplayPort™ を DisplayPortに変換するアダプタケーブル(ホワイト)。一端にMini DP(オス)コネクタ、もう一端にDP(オス)コネクタがついており、Mini DisplayPort搭載のノートパソコン(Mac®製品を含む)を、標準DisplayPortを使用するHDTV、モニタ、プロジェクターに接続できます。

このMini DisplayPort—DisplayPort 変換ケーブルは、最大HBR2 最大転送速度21.6 Gbpsと最大4k x 2k (3840 x 2160)@ 60Hzの高解像度に対応しています。デイジーチェーン接続された複数モニタでのマルチストリーム(MST)にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品は、HDCPとDPCP性能によりコンテンツを正しく表示することができます。

注意:Apple®製品など、新型のコンピュータ(ノートおよびデスクトップ)は、Thunderbolt™ ポートのみ搭載しています。当社のMini DP - DP ケーブルは、Thunderboltポートに接続できるため、既存のDP対応ディスプレイに接続できます。

## 認証、レポート、互換性







## 用途

· Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続

## 製品の特長

・Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m): 4K x 2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応

優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属



製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。

- ・高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
- ・用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro™ W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
- ・仕様: 長さ:1m/色:ホワイト/DisplayPort v1.2/Mini DisplayPort(オス) DisplayPort(オス)/32 AWG/PVCケーブル被覆材/ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔+編組/対応プロトコル:HBR2、MST、GTC/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	導体数	19
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	アルミ箔とドレイン線
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
 性能		
	最大デジタル解像度	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
コネクタ		
	コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
	コネクタB	1 - DisplayPort [20ピン]
———————— 物理的特徴	_	
	色	ホワイト
	コネクタタイプ	ストレート
	ワイヤゲージ	32 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	100.0 cm [39.4 in]
	製品横	2.0 cm [0.8 in]
	製品高さ	3.7 cm [1.4 in]
	製品重量	40.0 g [1.4 oz]
 パッケージ情報		

パッケージ数量



18.5.H 2.14/H	18.6 cm [7.3 in]
パッケージ縦	18.0 cm 17.3 ini

パッケージ横 20.2 cm [8.0 in]

パッケージ高さ 1.8 cm [0.7 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 52.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

1 - 1m Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2アダプタケーブル - オス/オスホワイト パッケージ内容

Warranty Information

整備品ライフタイム保証 Warranty

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。