

2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Produkt-ID: MDP2DPMM2M



Das 2 m lange Mini-DisplayPort™-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM2M verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDP2DPMM2M mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

## Merkmale

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
- Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Bandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
- Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
- Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
- Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP

---

### Hardware

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                           |
| Anzahl von Leitern       | 19                                 |
| Steckverbinderplatten    | Nickel                             |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride           |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Feuerwiderstandsklasse   | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)    |

---

### Leistung

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz |
|-------------------------|------------------------------|

---

### Steckverbinder

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Steckverbinder A | Mini-DisplayPort (20-polig) |
| Steckverbinder B | DisplayPort (20-polig)      |

---

### Umwelt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)   |
| Lagertemperatur    | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit       | 10%-85% RH                    |

---

### Physische Eigenschaften



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Farbe             | Schwarz         |
| Steckverbinderart | Einrastend      |
| Drahtstärke       | 32 AWG          |
| Kabellänge        | 6.6 ft [2 m]    |
| Produktlänge      | 6.6 ft [2.0 m]  |
| Produktbreite     | 0.2 in [5.0 mm] |
| Produkthöhe       | 0.2 in [5.0 mm] |
| Produktgewicht    | 2.1 oz [60.0 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Package Length              | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width               | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height              | 1.1 in [27.0 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.8 oz [80.0 g]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |  |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 2m Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2-Adapterkabel - Stecker/Stecker |
|--------------------|--|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

