

91cm Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel

Produkt-ID: MDP2DPMM3



The MDP2DPMM3 3ft Mini DisplayPort™ to DisplayPort Adapter Cable, features a Mini DP male connector on one end, and a DP male connector on the other, allowing you to connect any Mini DisplayPort-equipped laptop (including the Mac® family of products) to an HDTV, monitor or projector that uses a standard DisplayPort connection.

The mDP to DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The MDP2DPMM3 is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Please Note: Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple®) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DP to DP Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your DP compatible displays.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Connect a DisplayPort monitor or projector to devices equipped with a Mini DisplayPort connection

port

Merkmale

- MINI-DP AUF DISPLAYPORT 1.2 KABEL: Dieses 91cm DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransungen/Beschädigungen; Metallunterstruktur des Steckers bietet EMI-Abschirmung; einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; EMI-Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht sorgt für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- ANWENDUNGEN: Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenraum mit Laptop (mit Mini-DP Port)/professionellen Workstations mit AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 Grafikkarte; UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Microsoft Surface Pro 6/4
- SPEZIFIKATIONEN: 91cm | Schwarz | DisplayPort v1.2 | Mini DP Stecker auf Standard DP Einraststecker | 32 AWG | PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR 2, MST, GTC | Lebenslange Garantie

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
e

Leistung

Max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%-85% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.8 mm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	1.5 oz [42.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.2 in [13.1 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [54.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3ft Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

