

Cable Adaptador de 91cm de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

ID del Producto: MDP2DPMM3



El cable adaptador Mini DisplayPort™ a DisplayPort de 91cm, modelo MDP2DPMM3, incluye un conector Mini DP macho en un extremo y un terminal DP macho en el otro, permitiéndole conectar cualquier laptop equipado con salida Mini DisplayPort (incluyendo la familia de productos Mac®) a un televisor HD, monitor o proyector que utilice una conexión DisplayPort estándar.

El cable mDP a DP soporta resoluciones de hasta 4k x 2k (3840x2160) @ 60Hz con un ancho de banda máximo HBR2 de 21.6Gbps. El cable también es compatible con MST (Multi-Stream) para conectar en serie múltiples monitores, al tiempo que tiene soporte opcional de audio.

Nota: Las laptops y computadoras de escritorio más recientes (como las Apple®) vienen equipadas únicamente con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DP a DP pueden ser conectados a los puertos Thunderbolt, posibilitándole conexión a sus pantallas compatibles con DP.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un proyector o monitor DisplayPort a dispositivos equipados con un puerto de conexión DisplayPort

Características

- Soporte para alta resolución hasta 4k x 2k
- Soporte para High bit Rate 2 (HBR2) con un ancho de banda de hasta 21.6Gbps
- Diseñado y fabricado con el estándar DisplayPort 1.2
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Soporta los estándares DPCP y HDCP

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	10%-85% RH

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Calibre del Conductor	32 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Cable OD	0.2 in [4.8 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 3ft Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.