

Câble Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 4m - Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DP 4K x 2K UHD - Câble Mini DP vers DP pour Moniteur - Câble Convertisseur mDP vers DP

N° de produit: MDP2DPMM4M



Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort de 4 mètres MDP2DPMM4M comporte un connecteur Mini DisplayPort (mâle) à une extrémité et un connecteur DisplayPort (mâle) à l'autre, ce qui vous permet de brancher un ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran ou projecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE MINI-DP VERS DP 1.2** : Ce câble DP 1.2 de 4m prend en charge 4K x 2K (3840x2160 60Hz), 21,6 Gbps de bande passante, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : Les connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage/l'endommagement dû à la flexion ou à une utilisation brutale ; La sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 32 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo/audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour les travaux à domicile/bureau/salle de conférence avec un PC portable (avec mDP)/station de travail avec carte graphique AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 ; écran/projecteur/affichage UHD/4K ; Microsoft Surface Pro 6/4
- **CARACTÉRISTIQUES** : 4 m ; Noir ; DisplayPort v1.2 ; Mini-DP mâle vers DP mâle standard ; 32 AWG ; Gaine de câble en PVC, coque de connecteur en ABS ; Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse ; Protocoles : HBR 2, MST, GTC ; Soutenu à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG

Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
Longueur du produit	13.1 ft [4 m]
Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1 cm]
Poids du produit	4.8 oz [136 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Poids brut	5.1 oz [145 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort 4 m - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis