

Mini DisplayPort auf DVI Adapter - Mini DP zu DVI-D Konverter Kabel - 1080p Video - mDP/Thunderbolt 1/2 Mac/PC auf DVI Monitor - mDP 1.2 auf DVI Single-Link Computer Adapter

Produkt-ID: MDP2DVI3



Mit dem MDP2DVI3-Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an einen DVI-Monitor, -Projektor oder -Bildschirm anschließen, und sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-Over-Thunderbolt™-E/A-Port Display- oder Projektoraufösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) und entspricht HDCP-Standards.

MDP2DVI3 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI®-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT ZU DVI ADAPTER:** mDP 1.2 (HBR2) auf DVI-I (digital nur DVI-D) Single-Link Adapter zum Anschluss eines DVI Monitors/Projektors mit Unterstützung für 1920x1200/1080p 60Hz Video; EDID/DDC Pass-Through sorgt für Kompatibilität
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Passiver Video Konverter unterstützt mDP++ Quellen inkl. Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptops, Mini itx Computer, Intel NUC & Docks
- **PRODUKTIVITÄT STEIGERN:** Schließen Sie einen DVI Monitor oder Projektor an, oder ergänzen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem mDP-DVI Adapter-Dongle um einen zweiten Bildschirm | kompaktes Design, ideal für unterwegs | 13 cm Anschlusskabel
- **DVI SCHRAUBVERRIEGELUNG:** Mini DisplayPort auf DVI Adapter unterstützt DVI-Schraubverriegelung, um zu verhindern, dass sich das Kabel löst | Getestet mit DVI-Kabeln bis zu 7,5m | mDP-Stecker auf DVI-Buchse
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Der Mini DP zu DVI Konverter benötigt keine Software oder Treiber und funktioniert mit jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; Kompatibel mit MiniDP Geräten wie TB1/TB2 MacBooks mit Mini DisplayPort

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nein

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
------------------	---------------------------------

Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Kabellänge 5.1 in [13 cm]
Produktlänge 6.9 in [17.5 cm]
Produktbreite 1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe 0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht 1.2 oz [34.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite 7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe 0.6 in [1.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 oz [44.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.