

Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2DVI3



Mit dem MDP2DVI3-Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an einen DVI-Monitor, -Projektor oder -Bildschirm anschließen, und sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-Over-Thunderbolt™-E/A-Port Display- oder Projektoraufösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) und entspricht HDCP-Standards.

MDP2DVI3 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI®-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Einfach zu verwendender Kabeladapter, keine Software notwendig
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- SCREW LOCKING DVI: Mini DisplayPort to DVI display adapter supports DVI screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection from DVI displays/projectors | Tested with DVI cables up to 25ft | mDP male to DVI female connector
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nein

Leistung


Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DVI-I (29-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich
--------------------------------	--



Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	5.1 in [13 cm]
Produktlänge	7.3 in [18.5 cm]
Produktbreite	1.6 in [40 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.5 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [51 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

