

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Produkt-ID: MDP2DVI



Das Mini DisplayPort-DVI-Adapterkabel MDP2DVI von StarTech.com ermöglicht eine kostengünstige DVI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen DVI-Computermonitor an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Dieser Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für jedes MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Gerät mit mDP.

MDP2DVI ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen mit Mini DisplayPort-Gerät.
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
--------------------	---------

Active or Passive Adapter	Passiv
---------------------------	--------

AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
------------	------------------------

AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
------------	---------------------

Audio	Nein
-------	------

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
-------------------------	-------------------

Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
----------------------	------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
------------------	-----------------------------

Steckverbinder B	DVI-I (29-polig)
------------------	------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI-Signal-Passthrough erforderlich
--------------------------------	---


Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
-----------------	-------------------------------

Feuchtigkeit	10%-85% RH
--------------	------------

Physische



Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	5.1 in [13 cm]
Produktlänge	7.3 in [18.5 cm]
Produktbreite	1.4 in [35.0 mm]
Produkthöhe	0.4 in [11.0 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [31.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini DisplayPort-auf-DVI-Konverter
--------------------	------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

