

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2DVIMM10B



Das MDP2DVIMM10B-Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss Ihrer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an einen DVI-Monitor oder -Projektor, sodass Sie sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen können.

Das Adapterkabel ist 3 m lang und verfügt über Stecker-auf-Stecker-Anschlüsse, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display ohne zusätzliche Kabel anschließen können.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B ist ein passiver Adapter, der einen Dual Mode-DisplayPort Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie Ihr vorhandenes DVI-Display (Monitor, Projektor) an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

## Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT TO DVI CABLE:** 10ft (3m) Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) to DVI-D (digital only) single-link cable connects a DVI display | 1080p 60Hz or 4K 30Hz (monitor w/ HDMI clock rate); EDID pass-through ensures compatibility between source & display
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Chipset-ID	NXP - 3361

---

### Leistung

Max. Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support



MTBF 2,405,577 Stunden

---

Steckverbinder

Steckverbinder A Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B DVI-D (25-polig)

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich

---

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 10.0 ft [3.0 m]

Produktlänge 10.0 ft [3.0 m]

Produktbreite 1.5 in [38 mm]

Produkthöhe 0.6 in [15 mm]

Produktgewicht 4.9 oz [140 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 5.7 oz [162 g]

---



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten      Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

