

Mini DisplayPort – DVI 変換アダプタケーブル 3m ホワイト Mini DP(オス) – DVI – D(オス) 1920 x 1200

製品ID: MDP2DVIMM10W



Mini DisplayPort®をDVIに変換するアダプタケーブル。Mini DisplayPortビデオソース( MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニター、プロジェクター、ディスプレイにダイレクトに接続します。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

アダプタのケーブル長は3mとなっており、オス-オスのコネクタでMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイに接続、他にケーブルは不要です。

Intel® Thunderbolt™と互換性があり、Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合、1920x1200 (WUXGA)の解像度をサポートします。

このアダプタは、デュアルモード DisplayPort ポート(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタです。これは、DVI および HDMI信号のポートパススルーが可能であることを意味します。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・既存のDVIディスプレイ機器(モニターやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

## 製品の特長

- ・1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
- ・PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p

・ DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応

#### ハードウェア

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 保証に関する方針       | 3 Years              |
| アクティブ または パッシブ | パッシブ                 |
| AV入力           | Mini DisplayPort 1.2 |
| AV出力           | DVI-D (シングルリンク)      |
| オーディオ          | なし                   |
| チップセットID       | NXP – 3361           |

#### 性能

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 最大ケーブル長   | 3.0 m [10.0 ft]   |
| 最大デジタル解像度 | 1920x1200 / 1080p |
| ワイド画面サポート | あり                |
| オーディオ仕様   | DVI (オーディオ非対応)    |

#### コネクタ

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| コネクタA | 1 – Mini-DisplayPort [20ピン] |
| コネクタB | 1 – DVI-D [25ピン]            |

#### 特記 / 必要条件

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| システムおよびケーブル要件 | ビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++) ポートが必要 (DVI およびHDMIパススルーに対応していること)。 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### 環境条件

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 動作温度 | 0° C to 60° C (32° F to 140° F) |
| 保存温度 | 0° C to 70° C (32° F to 158° F) |
| 湿度   | 40%~85%RH                       |

#### 物理的特徴

|       |                  |
|-------|------------------|
| 色     | ブラック             |
| ケーブル長 | 3.0 m [10.0 ft]  |
| 製品縦   | 3.0 m [10.0 ft]  |
| 製品横   | 3.7 cm [1.5 in]  |
| 製品高さ  | 1.5 cm [0.6 in]  |
| 製品重量  | 154.0 g [5.4 oz] |

---

パッケージ情報

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| パッケージ数量          | 1                |
| パッケージ縦           | 14.3 cm [5.6 in] |
| パッケージ横           | 19.5 cm [7.7 in] |
| パッケージ高さ          | 3.5 cm [1.4 in]  |
| 工場出荷時 (パッケージ) 重量 | 0.2 kg [0.4 lb]  |

---

箱に含まれているもの

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| パッケージ内容 | 1 – Mini DisplayPort® – DVIアダプタ |
|---------|---------------------------------|

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。