

Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

ID del Producto: MDP2DVIMM3B



El cable adaptador Mini DisplayPort a DVI, modelo MDP2DVIMM3B, permite la conexión directa de una fuente de vídeo Mini DP (PC de escritorio, portátil, Ultrabook, etc.) con un monitor o proyector DVI, lo cual evita el gasto de actualización a un monitor con Mini DisplayPort disponible.

Este cable adaptador tiene una longitud de 91 cm e incluye conectores macho a macho, lo cual permite conectar una fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin que se requieran otros cables.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort port (DisplayPort++) de modo dual, lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones



- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- CABLE DE MINI DP A DVI: El cable de Mini DP 1.2 (HBR2) a DVI-D monoenlace de 0,9 m se conecta una pantalla DVI | 1080p a 60Hz o 4K a 30Hz (monitor con velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- HOST COMPATIBILITY: Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- INTEGRATED DISPLAY CABLE: Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- INCREASE PRODUCTIVITY: Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	Soporte de Audio	No
	ID del Conjunto de Chips	NXP - 3361
Rendimiento		
	Longitud Máxima del Cable	3.0 ft [0.9 m]
	Resolución Digital	1920×1200 / 1080p





Máxima

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de

Audio

DVI - No Audio Support

MTBF

2,405,577 horas

Conector(es)

Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - DVI-D (25 pines)

Observaciones / Requisitos

> Requerimientos del Sistema y Cables

Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia

de señal DVI y HDMI®.

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad HR $40\% \sim 85\%$

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 3.0 ft [0.9 m]

Longitud del Producto 36.2 in [92.0 cm]

Ancho del Producto 1.5 in [3.8 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 2.5 oz [69.4 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes



Longitud de la Caja 5.4 in [13.7 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.9 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del 3.0 oz [86.0 g]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.