

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM3B



Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM3B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook™ e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 1 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in doppia modalità (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT A DVI:** cavo mini DisplayPort 1.2 (HBR2) a DVI-D single-link da 0.9 m per monitor/display DVI | 1080p a 60Hz o 4K a 30Hz (monitor frequenza di clock HDMI); il pass-through EDID garantisce la compatibilità tra la sorgente e il display
- **HOST COMPATIBILITY:** Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks
- **INTEGRATED DISPLAY CABLE:** Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office
- **INCREASE PRODUCTIVITY:** Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	NXP - 3361

Prestazioni

Lunghezza max cavo	3.0 ft [0.9 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato	Sì

Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
-----------------------------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.2 in [92.0 cm]
Larghezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [69.4 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]

Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.