

Mini DisplayPort 1.2 – DVI変換ケーブル／91cm／1920x1200(1080p)／パッシブ／DVI – D
シングルリンク／Thunderbolt 1 & 2対応／ブラック／Mac & PC／mDP – DVI モニター
変換コネクタ／ミニディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2DVIMM3B



Mini DisplayPort®をDVIに変換するアダプタケーブル。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニター、プロジェクター、ディスプレイにダイレクトに接続します。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

この変換アダプタは、ケーブル長91cmのオス-オスコネクタ1本でMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイ機器に接続します。

本製品は、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポート互換DisplayPortに直接接続する場合)。最大解像度は1920x1200(WUXGA)をサポートしています。

このアダプタは、DP++(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI®信号もポートを介してパススルーすることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・既存のDVIディスプレイデバイス(モニターやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

- ・Mini DisplayPort – DVIケーブル: DisplayPort 1.2(HBR2) – DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続 | 1080p

60Hzまたは4K30Hz (HDMIクロックレート対応モニタ) | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能

・ HOST COMPATIBILITY: Passive video converter supports mDP++ source including Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks

・ INTEGRATED DISPLAY CABLE: Mini DisplayPort to DVI adapter cable has slim & flexible design with adapter chip built into VGA connector reducing clutter & providing a tidy install in the office, boardroom or home office

・ INCREASE PRODUCTIVITY: Connect a DVI monitor or projector, or add a second display to your workstation using the mDP to VGA display adapter cable | Supports DVI screw locking cable to prevent accidental disconnection | mDP male to DVI male

・ EASY TO USE: With no software or drivers required, the Mini DP to DVI converter cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; Compatible with MiniDP devices like TB1/TB2 MacBooks with Mini DisplayPort

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
チップセットID	NXP - 3361

性能

最大ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)
MTBF	2,405,577時間

コネクタ

コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	ビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++) ポートが必要 (DVI およびHDMIパススルーに対応していること)。
---------------	--

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)

湿度		40%～85%相対湿度
物理的特徴		
色	ブラック	
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]	
製品縦	92.0 cm [36.2 in]	
製品横	3.8 cm [1.5 in]	
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]	
製品重量	69.4 g [2.5 oz]	
パッケージ情報		
パッケージ数量	1	
パッケージ縦	13.7 cm [5.4 in]	
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]	
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]	
工場出荷時(パッケージ)重量	86.0 g [3.0 oz]	
箱に含まれているもの		
パッケージ内容	1 – Mini DisplayPort® – DVIアダプタ	

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。