

Mini DisplayPort 1.2 – DVI変換ケーブル／91cm／1920x1200(1080p)／パッシブ／DVI – D
シングルリンク／Thunderbolt 1 & 2対応／ホワイト／Mac & PC／mDP – DVI モニター
変換コネクタ／ミニディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2DVIMM3W



Mini DisplayPort®をDVIに変換するアダプタケーブル。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニター、プロジェクター、ディスプレイにダイレクトに接続します。Mini DisplayPort対応モニターにアップグレードするコストが不要になります。

この変換アダプタは、ケーブル長91cmのオス-オスコネクタ1本でMini DisplayPortソースを直接DVIディスプレイ機器に接続します。

本製品は、Intel® Thunderbolt™I/Oとの互換性も提供します(Thunderbolt™I/Oポート互換DisplayPortに直接接続する場合)。最大解像度は1920x1200(WUXGA)をサポートしています。

このアダプタは、DP++(DisplayPort++)を必要とするパッシブアダプタであるため、DVIやHDMI®信号もポートを介してパススルーすることができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・既存のDVIディスプレイ機器(モニターやプロジェクター)をMini DisplayPort出力装置に接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

- ・1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ

- ・ PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
- ・ DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	パッシブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
チップセットID	NXP – 3361

性能

最大ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)
MTBF	2,405,577時間

コネクタ

コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	ビデオカードまたはビデオソースでDP++ (DisplayPort++) ポートが必要 (DVI およびHDMI/パススルーに対応していること)。
---------------	---

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
湿度	40%~85%相対湿度

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	0.9 m [3.0 ft]
製品縦	91.4 cm [36.0 in]
製品横	4 cm [1.6 in]

製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	71.2 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.4 cm [5.3 in]
パッケージ横	19.9 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	78.0 g [2.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – Mini DisplayPort® – DVIアダプタ
---------	---------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。