

91cm lange Mini DisplayPort naar DVI adapterkabel - Mini DP naar DVI 1920x1200 - wit

Productcode: MDP2DVIMM3W



Met de MDP2DVIMM3W Mini DisplayPort®-naar-DVI-adapterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (desktop, laptop, Ultrabook etc.) direct aansluiten op een DVI-monitor of -projector, waardoor een upgrade naar een voor mini-DisplayPort geschikte monitor vervalt.

De adapterkabel is 1 m lang en heeft mannelijke naar mannelijke connectors, waardoor u uw Mini DisplayPort-bron direct kunt aansluiten op een DVI-scherm zonder dat aanvullende kabels vereist zijn.

De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM3W is een passieve adapter waarvoor een dual-mode DisplayPort-poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI -signalen ook door de poort geleid worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- 1 mannelijke Mini DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	NXP - 3361

Prestaties

Maximale kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 uren

Connector(en)

Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI®-signaaldoorvoer.
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.5 oz [71.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.3 in [13.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [78.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar DVI Adapter
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.