

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200
- Schwarz

Produkt-ID: MDP2DVIMM6BS



Mit dem aktiven MDP2DVIMM6BS-Mini-DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel (1,8 m) können Sie Ihre Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) direkt an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen und sich die Kosten für zusätzliche Adapter sparen.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM6BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200.

Der MDP2DVIMM6BS wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale

ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten

- Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- Aktive Mini DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung
- 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Plug and Play-Installation

Prominence

Garantiebestimmung
n 3 Years

Description CDW 75 - StarTech.com 6ft Mini DisplayPort to DVI Adapter Cable,
1st Line Active mDP to DVI-D

Hardware

Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Chipset-ID	Parade - PS171

Leistung

Max. Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768 1280 x 720



	1920 x 1080
	1920 x 1200
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
	This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.


Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.1 ft [1.9 m]
Produktlänge	6.1 ft [1.9 m]
Produktbreite	1.6 in [40.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16.0 mm]
Produktgewicht	3.6 oz [100.7 g]

Verpackungsinhalt



formationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [123.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter
--------------------	-------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

