

Mini DisplayPort 1.2 – DVI変換ケーブル／1.8m／1920x1200(1080p)／アクティブ／DVI – D
シングルリンク／Thunderbolt 1 & 2対応／ホワイト／Mac & PC／mDP – DVI モニター
変換コネクタ／ミニディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2DVIMM6WS



Mini DisplayPort – DVIアクティブアダプタケーブル(1.8m)。Mini DisplayPortビデオソース(MacBook®, Microsoft® Surface™ ProなどのMini DisplayPort対応機器)を、DVIモニターやプロジェクトにダイレクトに接続でき、別途アダプタを購入するコストが不要になります。スタイリッシュなホワイトの変換アダプタは、Mac®コンピュータと相性のいいデザインです。

このDisplayPort –

DVIアクティブアダプタは、マルチモード(DP++)とシングルモード両方のDisplayPort信号をサポートしており、あらゆるDisplayPort出力に対応、最大の互換性を確保します。パッシブアダプタとは異なり、本製品はマルチモードDP++信号の出力に対応していないATI® Eyefinityなどのグラフィックスカードと併用可能です。

Intel® Thunderbolt™と互換性があり、Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合、1920x1200の解像度をサポートします。

注意:

このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ATI® EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用
- ・DVIディスプレイ機器(モニター、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続
- ・DVIモニターを外付けディスプレイとして使用

製品の特長

- ・ Mini DisplayPort – DVIアクティブ変換
- ・ 1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
- ・ DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応
- ・ 最大解像度1920 x 1200対応
- ・ プラグアンドプレイ実装

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	DVI-D (シングルリンク)
オーディオ	なし
チップセットID	Parade – PS171

性能

最大ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
最大デジタル解像度	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	DVI (オーディオ非対応)
MTBF	1,291,679時間

コネクタ

コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件	2014年以前に製造された一部のデュアルリンクDVIモニターでは、本アダプタの使用時に解像度が制限されることがあります。 このアダプタは、Apple Cinema Displayとは互換性がありません。
---------------	--

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%~85%RH

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品横	4 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	129.3 g [4.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22 cm [8.7 in]
パッケージ横	20 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	20 mm [0.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	123 g [4.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DisplayPort - DVIアクティブアダプタ
---------	--------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。