

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Produkt-ID: MDP2HD4KSW

Mit dem MDP2HD4KSW-Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapter können Sie Geräte wie das MacBook® Pro, MacBook® Air und alle Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP an ein HDMI-Display anschließen.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) sorgt der mDP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie Mini DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei erstaunliche Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p beibehalten können. Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort-Revisionen 1.0/1.1 mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p.

Der Mini DisplayPort auf HDMI-Adapter ist dank Plug and Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.

Um die Kompatibilität mit jeder Mini DisplayPort-Ausgabe zu gewährleisten, bietet der mDP-Adapter eine aktive Konvertierung. Aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um 4K-Auflösungen beizubehalten, wenn Mini DisplayPort auf HDMI konvertiert wird. Ein aktiver mDP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Auflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet.

Zur Unterstützung eines Mac® ist der HDMI-Konverter kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Dank des eleganten einheitlichen weißen Designs passt der MDP2HD4KSW hervorragend zum Mac® und wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ein 4K HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Ausgang an
- Mitführen mit dem Laptop für BYOD-Büroanwendungen
- Verwenden Sie ein HDMI-Display als zweiten Monitor für Ihren Mini DisplayPort-Computer
- Schließen Sie ein MacBook Pro/MacBook Air über einen Thunderbolt-Anschluss an ein HDMI-Display an

Merkmale

- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K

- Vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Kompaktes Leichtbaudesign
- Plug and Play-Installation
- Kein Netzadapter erforderlich
- Aktive Mini DisplayPort-Konvertierung
- Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
Ports	1
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200



1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Breitbild unterstützt Ja

Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Feuchtigkeit 10%-85%

Physische Eigenschaften

Farbe Weiß

Kabellänge 5.9 in [15 cm]

Produktlänge 5.9 in [15 cm]

Produktbreite 0.0 in [0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0 mm]

Produktgewicht 0.6 oz [16 g]

Verpackungsinformationen

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 0.5 in [13 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.8 oz [22 g]

Verpackungsinfo



halt

Im Paket enthalten Aktiver Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

