

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Produkt-ID: MDP2HDMIUSBA



Der MDP2HDMIUSBA Mini DisplayPort® mit USB-Audio-auf-HDMI®-Adapter bietet eine kostengünstige HDMI-mit-Audio-auf-Mini-DisplayPort-Verbindung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und sich so die Kosten für einen neuen, kompatiblen Fernseher sparen können. Der Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP.

Schließen Sie einfach die USB- und Mini DisplayPort-Steckverbinder an einen PC oder Mac® und den HDMI-Port an einen HDMI-Fernseher/Monitor an. Das analoge 2-Kanal-Audio wird an die HDMI-Verbindung weitergeleitet und liefert den Sound an die Displayseite mit dem Komfort eines HDMI-Kabels.

MDP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Port (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale auch über den Port übertragen werden können.

Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™, bei direkter Verbindung mit einem unterstützten DisplayPort über Thunderbolt™.

Angeboten von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Der Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung mit jedem HDMI-HDTV oder Monitor eines PCs oder Macs.

- Verwenden Sie Ihren DisplayPort- und USB-Port für Video- und Audio-Passthrough an ein HDMI-Kabel.
- Übermitteln Sie Audio-/Video-Inhalte von Ihrem PC oder Mac an Ihre A/V-Geräte (HDTV oder Empfänger) für einen größeren Anzeigebereich und lauterer Audioerlebnis.

Merkmale

- USB-Audio-Passthrough-auf-HDMI®-Kabel
- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Prominence

Garantiebestimmung
n 3 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Mini DisplayPort to HDMI Adapter with USB
1st Line Audio - mDP to HDMI

Hardware

Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2 Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p



Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog/Zweikanal-Stereo-Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
--------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Rot - Stromversorgung
--------------	-----------------------


Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	26.9 in [68.2 cm]
Produktlänge	30.0 in [76.2 cm]
Produktbreite	2.2 in [56 mm]
Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
Produktgewicht	3.2 oz [90 g]

Verpackungsin



formationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini DisplayPort- und USB-Audio-auf-HDMI-Adapter
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

