

## Adaptador Mini DisplayPort a HDMI con Audio USB

ID del Producto: MDP2HDMIUSBA



El adaptador Mini DisplayPort® (con audio USB) a HDMI® (modelo MDP2HDMIUSBA) le ofrece un económico enlace HDMI (con audio) a Mini DisplayPort, lo cual le permite conectar un televisor HDTV con capacidad HDMI a un dispositivo con salida Mini DisplayPort, lo cual evita gastar dinero en actualizar su televisor a un modelo compatible. El adaptador Mini DisplayPort es el accesorio perfecto para su dispositivo Microsoft Surface™ Pro con Mini DisplayPort.

Basta con enchufar los conectores USB y Mini DisplayPort a un PC o Mac® y el conector HDMI a un televisor/monitor HDMI. El audio análogo de 2 canales se transmite a través de la conexión HDMI, lo cual ofrece sonido a la pantalla, gracias a la funcionalidad del cable HDMI.

El modelo MDP2HDMIUSBA es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™.

Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- El adaptador Mini DisplayPort a HDMI permite realizar rápidamente una conexión muy fácil a cualquier HDTV o pantalla HDMI desde una PC o Mac.
- Permite utilizar los puertos DisplayPort y USB de su ordenador para transferir video y audio a un

cable HDMI.

- Ofrece contenido de audio/video desde su PC o Mac a sus dispositivos A/V (HDTV o receptor) para una mejor visualización y mayor volumen.

## Características

- Passthrough USB Audio a cable HDMI
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Cable fácil de usar, no requiere software
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2 Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 1.4
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b

---

### Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio estéreo analógico / dos canales

---

### Conector(es)



Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

Observaciones  
/ Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
-------------------------------------	--

---

Indicadores

Indicadores LED	Rojo - Encendido
-----------------	------------------

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 0~80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	26.9 in [68.2 cm]
Longitud del Producto	30.0 in [76.2 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [56 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	3.2 oz [90 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]

Altura de la Caja      0.6 in [16 mm]

Peso (de la Caja) del Envío      3.2 oz [90 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja      Adaptador Mini DisplayPort y Audio USB a HDMI

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

