

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

ID prodotto: MDP2HDMIUSBA



L'adattatore Mini DisplayPort® con audio USB a HDMI®, codice prodotto MDP2HDMIUSBA, offre una soluzione conveniente per collegare un HDTV con tecnologia HDMI a un dispositivo dotato di uscita Mini DisplayPort, con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento del TV per motivi di compatibilità. L'adattatore Mini DisplayPort è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

È sufficiente collegare i connettori USB e Mini DisplayPort a un PC o a un Mac® e il connettore HDMI a un televisore/monitor HDMI. L'audio analogico a 2 canali passerà alla connessione HDMI, distribuendo il suono al lato display con tutta la praticità di un unico cavo HDMI.

Il prodotto MDP2HDMIUSBA è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), il che significa che attraverso la porta possono essere trasmessi anche i segnali DVI e HDMI.

L'adattatore è compatibile con la tecnologia Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt™.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® permette un collegamento semplice e privo di grovigli a

qualsiasi HDTV HDMI o display di PC o Mac.

- Consente di utilizzare la porta DisplayPort e USB per il passaggio di video e audio attraverso un unico cavo HDMI.
- Permette di fornire contenuti audio/video dal PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una visualizzazione con dimensioni e audio superiori.

Caratteristiche

- L'audio USB viene trasmesso al cavo HDMI®
- Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- Cavo di facile utilizzo, non richiede software
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2 Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio analogico/stereo a due canali

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
-----------------------------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - Rosso - Alimentazione
----------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	26.9 in [68.2 cm]
Lunghezza prodotto	30.0 in [76.2 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	3.2 oz [90.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]

Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore mini DisplayPort a HDMI con audio USB
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.