

## Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

ID prodotto: MDP2HDMIUSBA



L'adattatore Mini DisplayPort® con audio USB a HDMI®, codice prodotto MDP2HDMIUSBA, offre una soluzione conveniente per collegare un HDTV con tecnologia HDMI a un dispositivo dotato di uscita Mini DisplayPort, con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento del TV per motivi di compatibilità. L'adattatore Mini DisplayPort è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro con tecnologia mDP.

È sufficiente collegare i connettori USB e Mini DisplayPort a un PC o a un Mac® e il connettore HDMI a un televisore/monitor HDMI. L'audio analogico a 2 canali passerà alla connessione HDMI, distribuendo il suono al lato display con tutta la praticità di un unico cavo HDMI.

Il prodotto MDP2HDMIUSBA è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), il che significa che attraverso la porta possono essere trasmessi anche i segnali DVI e HDMI.

L'adattatore è compatibile con la tecnologia Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a una porta I/O che supporta la tecnologia DisplayPort tramite Thunderbolt™.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- L'adattatore Mini DisplayPort® a HDMI® permette un collegamento semplice e privo di grovigli a qualsiasi HDTV HDMI o display di PC o Mac.
- Consente di utilizzare la porta DisplayPort e USB per il passaggio di video e audio attraverso un unico cavo HDMI.
- Permette di fornire contenuti audio/video dal PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una

visualizzazione con dimensioni e audio superiori.

## Caratteristiche

- Cavo di facile utilizzo, non richiede software
- Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
- L'audio USB viene trasmesso al cavo HDMI®
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware	Norme di garanzia	3 Years	
	Active or Passive Adapter	Passivo	
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2	
	Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2	
	Uscita AV	HDMI - 1.4	
	Audio	Sì	
	Standard del settore		DisplayPort 1.1a
			HDMI 1.3b
Prestazioni	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]	
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p	
	Widescreen supportato	Sì	
	Specifiche audio	Audio analogico/stereo a due canali	
Connettore/i	Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)	
	Connettore B	HDMI (19 pin)	
	Connettore B	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0	
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)	
Indicatori	Indicatori LED	Rosso - Alimentazione	
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
	Temperatura di	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	

conservazione 0~80% RH

Umidità

Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	26.9 in [6.8 cm]
	Lunghezza prodotto	30.0 in [7.6 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [56 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Peso prodotto	3.2 oz [90 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.6 in [16 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [90 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore mini DisplayPort a HDMI con audio USB

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

