

## Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Productcode: MDP2HDMIUSBA



De StarTech.com MDP2HDMIUSBA Mini DisplayPort® met USB Audio naar HDMI® adapter is een voordelige HDMI met audio naar Mini DisplayPort-verbinding, waardoor u een voor HDMI geschikte HDTV op een apparaat met een Mini DisplayPort-uitgang kunt aansluiten, zodat u de upgradekosten van de tv voor compatibiliteit bespaart. De Mini DisplayPort adapter is het perfecte accessoire voor al uw Microsoft Surface™ Pro apparaten met mDP.

Steek de USB en Mini DisplayPort connecters gewoon in een pc of Mac® en de HDMI connector in een HDMI tv/beeldscherm. 2-kanaals analoge audio geeft het signaal door naar de HDMI aansluiting, waarbij geluid aan de weergavekant beschikbaar is, met het gemak van één HDMI kabel.

MDP2HDMIUSBA is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is, d.w.z. dat passthrough van DVI- en HDMI-signalen ook via de poort mogelijk is.

Compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- De Mini DisplayPort naar HDMI adapter zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op elke HDTV of beeldscherm met HDMI vanaf een pc of Mac.
- Gebruik uw DisplayPort en USB-poort voor video en audio via één HDMI-kabel.

- Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac naar uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave.

## Eigenschappen

- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- USB-audio wordt doorgegeven naar de HDMI-kabel
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	Mini DisplayPort - 1.2 Mini DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b

---

### Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Analoge tweekanaals stereo audio

---

### Connector(en)

Connector A	Mini-DisplayPort (20-polig)
-------------	-----------------------------



Connector B	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
---------------------------	--

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Rood - Power
-----------------	--------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	26.9 in [68.2 cm]
Lengte product	30.0 in [76.2 cm]
Breedte product	2.2 in [56 mm]
Hoogte product	0.4 in [10 mm]
Gewicht product	3.2 oz [90 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 3.2 oz [90 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd Mini DisplayPort en USB Audio naar HDMI Adapter

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

