

2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Produkt-ID: MDP2HDMM2MB



Dieses Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapterkabel mit einer Länge von 2 Metern bietet einen Einzelkabelanschluss von Ihrem mit mDP ausgestatteten Microsoft® Surface™ Pro-, MacBook- oder Ultrabook™-Laptop an einen HDMI-Bildschirm oder Projektor. Bei einem direkten Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port unterstützt der passive Adapter Videoauflösungen bis zu UHD-4K und ist mit Thunderbolt™ kompatibel.

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können.

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Dank 2 m Länge bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Kabellängen und sorgt so für eine ordentliche, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM1MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das MDP2HDMM2MB wird mit der 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie einen Mini DisplayPort-Computer an den HDMI-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an
- Verwendung in Konferenzräumen oder Büros für Installationen, bei denen 2 Meter Kabel benötigt werden
- An Ihrer Heim-Workstation installieren, damit Ihr DisplayPort-Computer mit Ihrem HDMI-Display kompatibel ist
- Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Merkmale

- **PRODUKTLEISTUNG:** Das Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 1.4 Kabel (2 m) verbindet Ihren mDP Host mit einem HDMI-Display/Monitor | Unterstützt Ultra HD (UHD) 4K 30 Hz (3840x2160) oder 4096x2160 Video bei 24 Hz, 7.1-Kanal Audio, HDCP 1.4, DPCP | abwärts kompatibel mit 1080p
- **HOST-KOMPATIBILITÄT:** Passiver Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel unterstützt mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** Mini DP auf HDMI-Adapterkabel mit flexiblem Design mit integriertem Adapterchip im HDMI-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Home Office; 2 m langes Kabel für bessere Kabelführung/Installation
- **ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG:** Das mDP zu HDMI-Kabel ermöglicht eine direkte Verbindung zu Ihrem HDMI-Monitor, Display oder Beamer. Der Chip ist in den HDMI-Anschluss integriert, was den Signalverlust minimiert und ein kristallklares Bild liefert
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Ohne Software oder Treiber ist das Mini DP auf HDMI-Konverterkabel mit jedem Betriebssystem kompatibel. Einschließlich macOS, Windows und Ubuntu; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja

Industrienormen	DPCP (DisplayPort Content Protection)
	HDCP (High Definition Content Protection)
	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
MTBF	2,183,131 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%-85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2 m]
Produktbreite	1.6 in [41 mm]



Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [75.2 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	1.6 in [41 mm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	mDP-auf-HDMI-Adapterkabel
--------------------	---------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

