

Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2VGA2



Mit dem Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverter MDP2VGA2 können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (Macbook® oder andere mDP-fähige Microsoft® Surface™ Pro-Geräte) an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und sich so die Kosten für ein Upgrade auf einen Mini DisplayPort-kompatiblen Monitor sparen.

Mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter gewährleistet dieser mDP-auf-VGA-Adapter maximale Mobilität. Damit ist er ein ideales Laptop-Zubehör.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Der MDP2VGA2 wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
- Schließen Sie Ihr VGA-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort 1.2-Ausgabegerät an

- Zur Ausgabe von VGA-Video von Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 oder Surface Pro 2

Merkmale

- Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Plug and Play-Installation
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2

Prominence

Garantiebestimmung
n 3 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com Mini DisplayPort to VGA Adapter - Active mDP to VGA Converter

Hardware

Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - ANX9833

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (input)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
------------------	-----------------------------



Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	7.1 in [18 cm]
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	1.4 in [35.0 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.0 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [27.0 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	Mini DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter
--------------------	--------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

