

Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Produkt-ID: MDP2VGAA



Dieser einzigartige Mini DisplayPort™-auf-VGA-Adapter ist mit einem integrierten Audioanschluss ausgestattet, über den Sie Mini DisplayPort-fähige Geräte, wie z. B. Microsoft® Surface™ Pro-Geräte oder MacBook Air-Laptops, an einen VGA-Monitor oder -Projektor mit Audio anschließen können.

Da die meisten Konferenzräume unterschiedlich eingerichtet sind, unterscheidet sich die Länge der Kabel in den jeweiligen Räumen. Nicht bei allen Laptops befinden sich Mini DisplayPort (mDP)- und Audio-Anschlüsse an der selben Seite, was bei Präsentationen recht umständlich sein kann. Es kann zudem bedeuten, dass einige Anschlüsse bei einer Besprechung nicht erreicht werden können.

Dank dieses praktischen Adapters werden Audio- und Video-Anschlüsse auf dieselbe Seite des Laptops gebracht, um sicherzustellen dass alle benötigten Anschlüsse dann zugänglich sind, wenn Sie sie brauchen.

Wenn der Audio-Anschluss Ihres Mobilgerätes beschädigt oder durch andere Anschlüsse blockiert ist, stellt dieser praktische Adapter sicher, dass stets alle Anschlüsse, die Sie für Ihre Präsentationen benötigen, zugänglich sind. Indem Sie diesen Adapter für Ihre Audio-Anschlüsse an Ihrem Laptop nutzen, sind Sie auf jede Situation vorbereitet.

Um die Audio-Funktion zu nutzen, müssen Sie den Adapter über einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder über einen Ladeanschluss an einer USB-Kabeldurchführung mit Strom versorgen. Verbinden Sie einfach ein Micro USB-Kabel mit dem Adapter und dem USB-Anschluss, und Ihnen steht Audio für Ihre Präsentation zur Verfügung.

Der Adapter kann auch zum Anschließen des Laptops oder Desktopcomputers an einen Monitor oder Lautsprecher verwendet werden. Der Adapter und angeschlossene Kabel können bequem hinter dem Monitor platziert werden, um eine aufgeräumte Umgebung mit allen Ihren Geräten zu erreichen.

Dieser mDP-auf-VGA-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihren Mobilgeräten, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder in eine andere Tasche passt. Dank der extrem mobilen Bauweise ist dieser Adapter hervorragend für

BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Dank ihm sind Sie stets vorbereitet, wenn Sie zu einer Präsentation bei einem potenziellen Kunden eintreffen, außerhalb Schulungen abhalten oder zu einem Treffen mit Kunden reisen.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt™ A/E-Port und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie einen VGA-Monitor oder -Projektor an ein Mini DisplayPort-fähiges Gerät an, und stellen Sie gleichzeitig Audio für Ihre Videopräsentationen bereit
- Schließen Sie ein VGA-Display als zweiten Monitor an Ihren mDP-Laptop an
- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um jeden VGA-Monitor oder -Projektor anzuschließen
- Erscheinen Sie im Konferenzraum mit einem Mini DisplayPort-Laptop oder Tablet, und präsentieren Sie sofort

Merkmale

- Fassen Sie VGA- und Audio-Anschlüsse zusammen, um sicherzustellen, dass sie alle zugänglich sind, wenn Sie sie benötigen
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audio-Anschluss, indem Sie Audio direkt über den Adapter anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

	AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
	AV-Ausgang	VGA
	Audio	Ja
Leistung		
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (input)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo (3,5 mm)
	MTBF	1,042,904 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	40%~50%relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	7.2 in [18.4 cm]

Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [44.4 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	0.8 in [2.0 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [58.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
	1 - 0,25-m-Micro USB-Kabel

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.