

Mini DisplayPort 1.2 – VGA 変換アダプター／1920x1200(1080p)／アクティブ／Thunderbolt 1 & 2／ブラック／Mac & PC／mDP モニター 変換コネクタ／ミニ ディスプレイポート コンバーター

製品ID: MDP2VGAA



Mini DisplayPort™ – VGA変換アダプタ。オーディオポートを内蔵したユニークな製品です。Mini DisplayPort搭載デバイス(Microsoft Surface™ Pro、MacBook Airなど)をVGAディスプレイやプロジェクタに接続し、音声にも対応します。

会議室の構成は様々なため、使用できるケーブルの長さは会議室によって異なります。すべてのノートパソコンが、Mini DisplayPort(mDP)とオーディオポートを同じ側に搭載しているわけではありません。そのため、プレゼンテーションを行う際に手間取ることがあります。また、会議室によってはケーブルの長さが足りずに一部のポートに接続できない、といった事態も起こり得ます。

この便利なアダプタがあれば、オーディオポートとビデオポートをノートパソコンの同じ側に搭載することができ、必要なポートに確実にアクセスすることができます。

モバイルデバイスのオーディオポートが損傷していたり他の接続によってブロックされている場合、このアダプタを使えばプレゼンテーションに必要なポートすべてを利用可能な状態にすることができます。このアダプタを介してオーディオをノートパソコンに接続すれば、どんな状況でも準備万端整えることができます。

このアダプタのオーディオ機能を使うには、ノートパソコンのUSBポートか、USBグロメットの充電ポートからアダプタに電力供給します。アダプタから伸びるMicro USBケーブルをUSBポートに差し込むだけで、プレゼンテーション時にオーディオを再生することができます。

このアダプタはノートパソコンやデスクトップパソコンをモニターやスピーカーに接続するのにも使えます。アダプタと接続ケーブルはモニターの背面にぴったり納まるため、すべてのデバイスを接続しても整理された環境を作れます。

このmDP – VGA変換アダプタは軽量小型設計のため携帯性に優れています。お使いのモバイルデバイスと一緒に持ち歩くのに適したアクセサリで、ノートパソコン用バッグやキャリングケースにぴったり納まります。その携帯性に優れたデザインのおかげで、このアダプタは職場でのBYOD(私的デバイスの活用)に理想的です。

また、潜在顧客へのプレゼンテーション、現場外での教育、顧客と会うための旅行などで、現地に到着した時には準備が整った状態でプレゼンテーションを開始することができます。

この変換アダプタは、Intel® Thunderbolt™と互換性があり、Thunderbolt™ I/Oポート経由でMini DisplayPortに直接接続でき、最大解像度1920x1200(WUXGA)に対応しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニターや 프로젝터를Mini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます
- ・VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニターとして使用できます
- ・このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイや 프로젝터に接続することが可能です
- ・Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます

製品の特長

- ・VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス
- ・アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能
- ・最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質
- ・場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	VGA
オーディオ	あり

性能

最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (output)
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (input)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	2チャンネルステレオ (3.5mm)
MTBF	1,042,904 時間

コネクタ

コネクタタイプ	1 - Micro USB Type-B [5ピン]
コネクタA	1 - Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 - VGA (高密度D-Sub)[15ピン]

1 - 3.5mmステレオミニ(3極)

電源		
	電源	USB電源
環境条件		
	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-10° C to 55° C (14° F to 131° F)
	湿度	40%~50%RH
物理的特徴		
	色	ブラック
	ケーブル長	18.4 cm [7.2 in]
	製品縦	30.5 cm [12.0 in]
	製品横	4.4 cm [1.7 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	44.4 g [1.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
	パッケージ横	2.0 cm [0.8 in]
	パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	58.0 g [2.0 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ 1 - 25cm Micro USB ケーブル

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。