

Mini DisplayPort – VGA変換アダプタ 3m Mini DP (オス) – VGA (オス) 1920x1200 ホワイト

製品ID: MDP2VGAMM10W



Mini DisplayPort – VGAアクティブ変換ケーブル(3m)。Mini DisplayPort (mDP) 搭載機器 (Mac®, Ultrabook™、mDP対応Microsoft® Surface™ Proなど) をVGAモニターやプロジェクタに直接接続することができます。別途ケーブルやアダプタは必要なく、Mini DisplayPort対応コンピュータとVGAディスプレイの互換性を確保できる費用対効果に優れたソリューションとなります。スタイリッシュなホワイトのデザインは、Mac®コンピュータとの相性が抜群です。

このアダプタは、Intel® Thunderbolt™と互換です (Thunderbolt I/Oポートから対応するDisplayPortに直接接続する場合)。また、1920x1200のビデオ解像度に対応しているため、DisplayPortビデオソースをVGAに変換してもビデオの品質は劣化しません。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGAモニターをMini DisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
- ・Mini DisplayPortコンピューターをVGAプロジェクタにつなぎ会議室や講堂でのプレゼンテーションで利用
- ・既存のVGAディスプレイ機器 (モニター、プロジェクター) をDisplayPort出力デバイス (デスクトップ/ノートパソコン、Mac、Ultrabookなど) に接続

製品の特長

- ・Active Mini DisplayPort – VGA変換
- ・プラグアンドプレイ実装

- ・ PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
- ・ DisplayPort信号を出力するIntel® Thunderbolt™ デバイスに対応

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	Mini DisplayPort 1.2
AV出力	VGA
オーディオ	なし
チップセットID	Analogix – 9832

性能

最大ケーブル長	3.0 m [10.0 ft]
最大アナログ解像度	1920x1200 / 1080p (Output)
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p (Input)
オーディオ仕様	VGA: オーディオには未対応

コネクタ

コネクタA	1 – Mini-DisplayPort [20ピン]
コネクタB	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]

環境条件

動作温度	0° C to 60° C (32° F to 140° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	40%~85%RH

物理的特徴

色	ホワイト
ケーブル長	3.0 m [10.0 ft]
製品縦	91.5 cm [36.0 in]
製品横	3.4 cm [1.3 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	153 g [5.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22 cm [8.7 in]
パッケージ横	20 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	23 mm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.2 kg [0.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – Mini DisplayPort – VGA変換アダプタケーブル
---------	--------------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品3年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。