

4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Produkt-ID: MDP2VGAMM15B



Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM15B können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop in größerer Entfernung als bei einem Standardkabel direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen, wodurch Sie sich die Kosten für zusätzliche Adapter sparen. Der Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät

(PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Merkmale

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.4
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.4 in [24.0 cm]
Paketbreite	6.3 in [16.0 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.2 oz [175.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel
--------------------	---

Garantieinformatio
nen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.