

91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Produkt-ID: MDP2VGAMM3B



Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM3B können Sie Ihren Mini-DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor in Ihrer Nähe anschließen, wodurch Sie sich zusätzliche Adapter sparen und Kabelsalat vermeiden. Der Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro- oder MacBook®-Geräte mit mDP.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM3B wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Merkmale

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- BENUTZERFREUNDLICH: Ohne Software oder Treiber ist der Mini DP auf VGA-Konverter mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	36.0 in [91.5 cm]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	36.0 in [91.5 cm]
Produktlänge	36.6 in [93 cm]
Produktbreite	1.3 in [34 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	2.6 oz [72.6 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Mini DisplayPort®-auf-VGA-Adapter
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

