

1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: MDP2VGAMM6



Das Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM6 ist eine kostengünstige Mini DisplayPort-auf-VGA-Verbindung, über die Sie einen VGA-Monitor an einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen können. So sparen Sie sich die Kosten für ein kompatibilitätsbedingtes Monitorupgrade. Der Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro- oder MacBook®-Geräte mit mDP.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Nutzen Sie weiterhin Ihr vorhandenes VGA-Display mit unseren Mini DisplayPort-auf-VGA-Video-Konverterkabeln
- Verwenden Sie einen VGA-Monitor über den Mini DisplayPort-Videoausgang mit einem DisplayPort-fähigen MacBook® oder iMac®-Computer

Merkmale

- MINI DISPLAYPORT AUF VGA-KABEL: 1,8 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) auf VGA-Kabel verbindet ein(en) VGA-Display/Monitor/Beamer und unterstützt 1920 x 1200 sowie 1080p bei 60 Hz; DPCP und HDCP 1.4 | EDID und DDC Pass-Through sorgt für Kompatibilität zwischen Quelle und Display

- **HOST-KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Digital-Analog-Konverter unterstützt mDP/mDP++-Quellen einschließlich Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** Mini DisplayPort auf VGA-Adapterkabel mit schlankem und flexiblem Design und integriertem Video-Adapterchip im VGA-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Homeoffice
- **Höhere Produktivität:** Schließen Sie mit diesem mDP auf VGA Display-Adapterkabel einen VGA-Monitor/Beamer an oder fügen Sie ein weiteres Display zu Ihrer Workstation hinzu | Unterstützt VGA-Schraubverriegelungskabel, um ein versehentliches Trennen der Anschlüsse zu verhindern | Vergoldete Steckverbinder
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Ohne Software oder Treiber ist der Mini DP auf VGA-Konverter mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein

Leistung

Max. Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
--------------------	----------------------------

Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	2.7 oz [77.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.0 in [15.2 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m Mini DisplayPort-auf-VGA Kabel – Stecker/Stecker
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.