

Cable 1,8m Adaptador Conversor Mini DisplayPort a VGA - Cable Conversor Activo Mini DP a VGA - Vídeo 1080p - mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 para Mac o PC - Convertidor

ID del Producto: MDP2VGAMM6



El cable Mini DisplayPort a VGA (1,8m), modelo MDP2VGAMM6, es un económico enlace Mini DisplayPort a VGA link que le permite conectar un monitor VGA a un ordenador PC o Mac® equipado con salida Mini DisplayPort, lo cual le evita gastos de actualización para compatibilidad de monitor. El adaptador es el accesorio perfecto para sus dispositivos Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® con Mini DisplayPort.

Este cable Mini DisplayPort/VGA todo en uno es fácil de usar y no requiere conversores o adaptadores adicionales, ni instalación de controladores o software. Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta a un dispositivo con capacidad DisplayPort directamente en un puerto de Entrada/Salida Thunderbolt™ . Garantía de 3-años con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice su pantalla VGA actual con nuestro cable conversor de video Mini DisplayPort a VGA
- Utilice un monitor VGA en un ordenador MacBook® o iMac® equipado con DisplayPort, utilizando la salida de video Mini DisplayPort.

Características

- **CABLE DE MINI DISPLAYPORT A VGA:** Conecta una pantalla/monitor/proyector VGA que soporta 1920x1200 y 1080p a 60Hz. DPCP y HDCP 1.4 | EDID y DDC pass-through aseguran la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Es compatible con fuentes mDP/mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles, mini itx, Intel NUC y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Tiene un diseño delgado y flexible con un chip adaptador de vídeo integrado en el conector VGA, lo que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el dongle adaptador de mDP a VGA. Su diseño compacto lo hace ideal para viajar a la oficina o a casa | Cable de 1,8m
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el convertidor de Mini DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBooks TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
------------	---------------------------------

Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad HR 20~80%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto 2.7 oz [77.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.9 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Mini DisplayPort a VGA 6 pies - M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

