

Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M

ID prodotto: MDP2VGAMM6



Il cavo Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m, codice prodotto MDP2VGAMM6, offre una soluzione conveniente per collegare un monitor VGA a un PC o a un Mac® con uscita Mini DisplayPort, con conseguente risparmio dei costi di aggiornamento del monitor per motivi di compatibilità. L'adattatore è l'accessorio perfetto per i dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® con tecnologia mDP.

Questo cavo Mini DisplayPort/VGA tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a VGA è possibile continuare a utilizzare i display VGA esistenti
- Consente di utilizzare un monitor VGA su un computer MacBook® o iMac® dotato di DisplayPort utilizzando l'uscita video Mini DisplayPort

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT A VGA:** il cavo mDP 1.2 (HBR2) a VGA da 1,8m consente di collegare un display/proiettore VGA con risoluzioni 1920x1200 o 1080p a 60 Hz; DPCP e HDCP 1.4 - Il Pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra sorgente e display
- **COMPATIBILITÀ HOST:** il convertitore digitale ad analogico attivo supporta sorgenti mDP/mDP++ come MacBook Thunderbolt 1 e 2, MacBook Air e Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktop (AMD FirePro/NVIDIA Quadro), laptop, computer mini-ITX, Intel NUC e dock
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo mini DisplayPort a VGA dispone di un design sottile e flessibile con chip adattatore video integrato nel connettore VGA per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata in ufficio o nell'home office
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** Questo cavo adattatore display mDP a VGA consente di collegare un monitor/proiettore VGA o un secondo display ad una workstation - Cavo VGA con fermo a vite per evitare che si scolleghi accidentalmente - Connettori placcati in oro
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo convertitore mini DP a VGA funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS; compatibile con i dispositivi mini DP come i PC Microsoft Surface o i MacBook TB1/TB2

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6.0 ft [1.8 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
-------------	----------------------------

d'esercizio

Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	2.7 oz [77.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.